

# BAÑO ULTRASONICO DIGITAL CON TIMMER Y CALENTADOR



- Use agua corriente, alcohol o solvente para limpiar.
- Efecto de limpieza del transductor de alta potencia de manera significativa; observación macroscópica utilizable.
- Después de limpiar los objetos, brille la luz.
- Tiempo de arranque del control LCD digital.
- La carcasa, la vejiga y la cubierta de acero inoxidable, más exclusivas.
- Las propiedades impermeables se han mejorado mucho, los productos duran de forma más segura.
- Con sistema de temperatura constante con calefacción.
- Cesta de limpieza ultrasónica de acero inoxidable (opcional).

Catálogo	Frecuencia	Capacidad	Tamaño del tanque	Dimensiones	Poder de calefacción	Poder Ultrasonico	Temporizador	Calentador	Peso
FSF-010S	40 KHz	2Lt	15*13.5*10cm	17.5*16*21cm	150W	80W	0-30 minutos	RT-80°C	2.4kg
FSF-020S	40 KHz	3.2Lt	24*13.5*10cm	26.5*16.5*22cm	150W	120W	0-30 minutos	RT-80°C	3.6kg
FSF-030S	40 KHz	4.5Lt	30*15*10cm	32.5*18*22cm	200W	180W	0-30 minutos	RT-80°C	4.6kg
FSF-031S	40 KHz	6.5Lt	30*15*15cm	32.5*18*28cm	200W	180W	0-30 minutos	RT-80°C	5.4kg
FSF-040S	40 KHz	10Lt	30*24*15cm	32.5*26.5*28cm	450W	240W	0-30 minutos	RT-80°C	7.3kg
FSF-060S	40 KHz	15Lt	30*30*15cm	36*32.5*28.5cm	450W	360W	0-30 minutos	RT-80°C	9.1kg
FSF-080S	40 KHz	22Lt	50*30*15cm	53*32.5*28.5cm	600W	480W	0-30 minutos	RT-80°C	12.6kg
FSF-100S	40 KHz	30Lt	50*30*20cm	53*32.5*32.5cm	600W	600W	0-30 minutos	RT-80°C	14.4kg