

# ESTERILIZADOR DE VAPOR A PRESIÓN VERTICAL



- Estructura totalmente de acero inoxidable.
- Tipo de rueda manual de estructura de puerta de apertura rápida.
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta.
- Visualización digital del estado de funcionamiento, toque de tecla.
- Sello de tipo autoinflable.
- Over temperatura y sobrepresión auto-protección.
- Protección segura de la falta de agua.
- Se apaga automáticamente con un pitido recordando después de la esterilización.
- Descarga automática del aire frío y descarga automática de vapor después de la esterilización.
- Utilizado para la esterilización de instrumentos médicos, productos médicos de algodón.

Catálogo	Capacidad	Presión Laboral	Temperatura de trabajo	Rango de temperatura	Temporizador	Promedio de calor	Energía	Dimensiones	Peso
FSF-28HD	28L(φ270*500)mm	0.22Mpa	134°C	105-134°C	0-99 min o	±1°C	2KW/AC220V 50HZ	40*37*70cm	23kg
FSF-35HD	35L(φ318*450)mm				0-99 hora		2.5KW/AC220V 50HZ	45*45*101cm	56kg
FSF-50HD	50L(φ340*550)mm				59 min		3KW/AC220V 50HZ	51*47*113cm	68kg
FSF-75HD	75L(φ400*600)mm						4.5KW/AC220V 50HZ	56*56*112cm	80kg
FSF-100HD	100L(φ440*650)mm							54*56*250cm	85kg