

ESTERILIZADOR DE VAPOR DE MESA



- Luz indicadora Indica el estado de trabajo.
- Durante 4-6 minutos esterilizando rápidamente.
- La temperatura y el tiempo de esterilización se pueden preestablecer.
- Vapor: sistema de circulación interna de agua sin descarga de vapor y el entorno: El cemento para stentling estará limpio y seco.
- Protección automática contra sobrecalentamiento y sobrepresión.
- Falta de protección segura del agua.
- Escape el aire frío automáticamente.
- Sistema de bloqueo de seguridad de la puerta.
- Con tres placas de acero inoxidable stentling.
- La cámara del esterilizador ES de acero inoxidable
- Cierra automáticamente Ott con un pitido que recuerda la esterilización.

Catálogo	Capacidad	Presión laboral	Temperatura de trabajo	Rango de temperatura	Temporizador	Promedio de calor	Energía	Placa esterilizante	Dimensiones	Peso
FSF-XD20D	20L(φ250*420)mm	0.22MPa	134°C	105-134°C	0-60min	≤±1°C	1.5KW/AC220V 50HZ	30.4*20*3cm 3pzs	48*48*38.4cm	43kg
FSF-XD24D	24L(φ250*420)mm	0.22MPa	134°C	105-134°C	0-60min	≤±1°C	1.5KW/AC220V 50HZ	40*20*3cm 3 pzs	48*48*38.4cm	50kg
FSF-XD35D	35L(φ300*500)mm	0.22MPa	134°C	105-134°C	0-60min	≤±1°C	1.5KW/AC220V 50HZ	40*20*3cm 4pzs	73*55*51cm	90kg
FSF-XD50D	50L(φ340*550)mm	0.22MPa	134°C	105-134°C	0-60min	≤±1°C	1.5KW/AC220V 50HZ	50*25*3cm 4pzs	77*60*54cm	105kg